

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M27X200

Artikelnummer	04100.270.200
Merk	-
UBB	950351958828
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115980
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	200 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17

Technische tekening



L (mm) 200

P 3

s 41