

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M33X120

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 04100.330.120                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351960212                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492116215                 |
| PKG. van 5    | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M33                    |
| Lengte               | 120 mm                 |
| Klasse               | 10.9                   |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4014       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |

### Technische specificatie

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 78  |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 91  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 72  |
| d-D                                | M33 |
| k                                  | 21  |

### Technische tekening



L (mm) 120

P 3.5

s 50