

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M33X160

Artikelnummer	04100.330.160
Merk	-
UBB	950351960626
UNSPSC	31161620
EAN	8715492116253
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	160 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	78
b (min.): $L \geq 200$ mm	91
b (min.): $L \leq 125$ mm	72
d-D	M33
k	21

Technische tekening



L (mm) 160

P 3.5

s 50