

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M39X180

Artikelnummer	04100.390.180
Merk	-
UBB	955351435495
UNSPSC	31161620
EAN	8715494024822
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M39
Lengte	180 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	90
b (min.): $L > 200$ mm	103
b (min.): $L \leq 125$ mm	84
d-D	M39
k	25

Technische tekening



L (mm) 180

P 4

s 60