

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10.9 M20X130

Artikelnummer	04104.200.130
Merk	-
UBB	500500595961
UNSPSC	31161620
EAN	8715494055307
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	130 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L \geq 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46

Technische tekening

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	130
P	2.5
s	30

