

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 12.9 M24X90

Artikelnummer 04108.240.090

Merk -

UBB 953351668157

UNSPSC 31161620

EAN 8715493356238

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	90 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15

Technische tekening



L (mm) 90

P 3

s 36