

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M6X20

Artikelnummer	04110.060.020
Merk	-
UBB	950351907015
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117205
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	20 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	20
P	1
s	10

Technische tekening

