

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M6X35

Artikelnummer	04110.060.035
Merk	-
UBB	954351392749
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117236
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	35 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	35
P	1
s	10

Technische tekening

