

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Rechts Blank 10.9 M6X55



Artikel nummer	04110.060.055
Merk	-
UBB	500645021444
UNSPSC	31161620
EAN	8717077051782
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M6
Lengte (L)	55
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Warning:
 electroplating of
 these products may
 cause hydrogen
 embrittlement

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

P	1
s	10
k	4

Technische tekening

