

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M8X25

Artikelnummer	04110.080.025
Merk	-
UBB	950351330408
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117335
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Technische tekening

