

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M8X40

Artikelnummer	04110.080.040
Merk	-
UBB	952351118205
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117366
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	40 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

Technische tekening

