

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Rechts Blank 10.9 M8X55



Artikel nummer	04110.080.055
Merk	-
UBB	500645021857
UNSPSC	31161620
EAN	8717077051829
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M8
Lengte (L)	55
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Warning:
 electroplating of
 these products may
 cause hydrogen
 embrittlement

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

k	5.3
P	1.25
s	13

Technische tekening

