

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M8X75

Artikelnummer	04110.080.075
Merk	-
UBB	500645022012
UNSPSC	31161620
EAN	8717077051843
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	75 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	75
P	1.25
s	13

Technische tekening

