

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M8X80

Artikelnummer	04110.080.080
Merk	-
UBB	954351348956
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117410
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	80 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	80
P	1.25
s	13

Technische tekening

