

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M8X110

Artikelnummer	04110.080.110
Merk	-
UBB	500621748051
UNSPSC	31161620
EAN	8715494507073
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	110 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	110
P	1.25
s	13

Technische tekening

