

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M8X130

Artikelnummer	04110.080.130
Merk	-
UBB	500645022434
UNSPSC	31161620
EAN	8717077051881
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	130 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	130
P	1.25
s	13

Technische tekening

