

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M10X35

Artikelnummer	04110.100.035
Merk	-
UBB	950351331075
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117489
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	35 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	35
P	1.5
s	17

Technische tekening

