

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M10X90

Artikelnummer	04110.100.090
Merk	-
UBB	954351349376
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117564
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	90 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	90
P	1.5
s	17

Technische tekening

