

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M12X50

Artikelnummer	04110.120.050
Merk	-
UBB	952351485661
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117656
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	50 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	19

Technische tekening

