

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M12X100

Artikelnummer	04110.120.100
Merk	-
UBB	954351349780
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117724
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	100 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	100
P	1.75
s	19

Technische tekening

