

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M14X70

Artikelnummer	04110.140.070
Merk	-
UBB	954351303316
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117823
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	70 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	70
P	2
s	22

Technische tekening

