

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 DIN 933 M16X45



Artikel nummer	04110.160.045
Merk	-
UBB	950351332305
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117915
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M16
Lengte (L) (mm)	45
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 933
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

Info	<p>Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.</p>
------	--

Technische specificatie

k	10
P	2
s	24

Technische tekening

FABORY *OF COURSE.*
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

