

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M16X55

Artikelnummer	04110.160.055
Merk	-
UBB	954351350333
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117939
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	55 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	55
P	2
s	24

Technische tekening

