

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M16X60

Artikelnummer	04110.160.060
Merk	-
UBB	950351963448
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117946
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	60 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	60
P	2
s	24

Technische tekening

