

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M20X35

Artikelnummer 04110.200.035

Merk -

UBB 950351963851

UNSPSC 31161620

EAN 8715492118097

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	35 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	35
P	2.5
s	30

Technische tekening

