

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M22X50

Artikelnummer	04110.220.050
Merk	-
UBB	953351871009
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118219
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	50 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	50
P	2.5
s	32

Technische tekening

