

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M22X60

Artikelnummer	04110.220.060
Merk	-
UBB	954351388549
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118233
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	60 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	60
P	2.5
s	32

Technische tekening

