

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M22X70

Artikelnummer	04110.220.070
Merk	-
UBB	954351388622
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118240
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	70 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	70
P	2.5
s	32

Technische tekening

