

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M24X45

Artikelnummer	04110.240.045
Merk	-
UBB	954351244098
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118288
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	45 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	45
P	3
s	36

Technische tekening

