

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M27X60

Artikelnummer 04110.270.060

Merk -

UBB 950351965260

UNSPSC 31161620

EAN 8715492118417

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	60 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	60
P	3
s	41

Technische tekening

