

## Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M30X70

Artikelnummer 04110.300.070

Merk -

UBB 950351966581

UNSPSC 31161620

EAN 8715492118462

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M30                    |
| Lengte               | 70 mm                  |
| Klasse               | 10.9                   |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1568       |
| NF   | E25-114    |
| ISO  | 4017       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 933        |

### Technische specificatie

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M30  |
| k      | 18.7 |
| L (mm) | 70   |
| P      | 3.5  |
| s      | 46   |

### Technische tekening

