

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X30

Artikelnummer 04116.060.030

Merk -

UBB 500575130660

UNSPSC 31161620

EAN 8715494314015

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	30 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	30
P	1
s	10

Technische tekening

