

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X25

Artikelnummer 04116.100.025

Merk -

UBB 500571177699

UNSPSC 31161620

EAN 8715494147637

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	25 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	25
P	1.5
s	17

Technische tekening

