

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X45

Artikelnummer 04116.120.045

Merk -

UBB 500571178358

UNSPSC 31161620

EAN 8715494145152

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	45 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.75
s	19

Technische tekening

