

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 12.9 M8X20

Artikelnummer	04118.080.020
Merk	-
UBB	953351785217
UNSPSC	31161620
EAN	8715492119025
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	20 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	20
P	1.25
s	13

Technische tekening

