

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 12.9 M20X60

Artikelnummer	04118.200.060
Merk	-
UBB	953351881578
UNSPSC	31161620
EAN	8715492119292
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	60 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	60
P	2.5
s	30

Technische tekening

