

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 12.9 M20X100

Artikelnummer	04118.200.100
Merk	-
UBB	954351107543
UNSPSC	31161620
EAN	8715492119339
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	100 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	100
P	2.5
s	30

Technische tekening

