

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 12.9 M24X80

Artikelnummer	04118.240.080
Merk	-
UBB	954351107964
UNSPSC	31161620
EAN	8715492119377
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	80 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	80
P	3
s	36

Technische tekening

