

Zeskantmoer overmaats DIN 934 Staal Thermisch verzinkt |10| M24

Artikelnummer	04119.240.001
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500621921872
-----	--------------

UNSPSC	31161727
--------	----------

EAN	8715494514156
-----	---------------

PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M24
----------	-----

Klasse	10
--------	----

Aandraaivoorziening	Zeskant
---------------------	---------

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Info Thermisch verzinkte moeren met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6AZ en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid

Standaarden

NEN	1560
-----	------

NF	E25-401
----	---------

DIN	934
-----	-----

wordt hierdoor
niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd
wordt door de
zinklaag van het
tegendeel overmaats

Technische specificatie

d-D	M24
m	19
P	3
s	36

Technische tekening

