

Zeskantmoer overmaats DIN 934 Staal Thermisch verzinkt |10| M30

Artikelnummer	04119.300.001
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500621922037
-----	--------------

UNSPSC	31161727
--------	----------

EAN	8715494514170
-----	---------------

PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M30
----------	-----

Klasse	10
--------	----

Aandraaivoorziening	Zeskant
---------------------	---------

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Info Thermisch verzinkte moeren met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6AZ en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid

Standaarden

NF	E25-401
----	---------

DIN	934
-----	-----

NEN	1560
-----	------

wordt hierdoor
niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd
wordt door de
zinklaag van het
tegendeel overmaats

Technische specificatie

d-D	M30
m	24
P	3.5
s	46

Technische tekening

