

Zeskantmoer DIN 934 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc |10| M10

Artikelnummer	04125.100.001
Merk	-
UBB	500504041079
UNSPSC	31161727
EAN	8715494176118
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	10
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	17

Technische tekening

