

Zeskantmoer DIN 934 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc |10| M20

Artikelnummer	04125.200.001
Merk	-
UBB	500504041491
UNSPSC	31161727
EAN	8715494176156
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Klasse	10
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M20
m	16
P	2.5
s	30

Technische tekening

