



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 12.9 M5X40

Artikelnummer	07010.050.040
Merk	-
UBB	952351500758
UNSPSC	31161605
EAN	8715492051202
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	40 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

BS	≈4168-1
DIN	≈912
ISO	≈4762
ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125
NEN	≈1241

Technische specificatie

d-D	M5
dk(max.)	8.5
k (max.)	5
L (mm)	40
P	0.8

Technische tekening



