



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 12.9 M6X40

Artikelnummer	07010.060.040
Merk	-
UBB	952351501095
UNSPSC	31161605
EAN	8715492051240
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	40 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	≈4762
NF	≈E25-125
NEN	≈1241
DIN	≈912
BS	≈4168-1
ASME	≈B18.3.1M

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	40
P	1

Technische tekening



