

Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 12.9 M6X50



Artikelnummer	07010.060.050
Merk	-
UBB	952351501178
UNSPSC	31161605
EAN	8715492051257
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	50 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	≈912
BS	≈4168-1
ASME	≈B18.3.1M
NEN	≈1241
NF	≈E25-125
ISO	≈4762

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	50
P	1

Technische tekening



