



## Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 12.9 M6X60

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 07010.060.060                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 952351829611                  |
| UNSPSC        | 31161605                      |
| EAN           | 8715492051264                 |
| PKG. van 100  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M6                     |
| Lengte               | 60 mm                  |
| Klasse               | 12.9                   |
| Aandraaivoorziening  | Binnenzeskant          |
| Kopsoort             | Cilinderkop            |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

Info  
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

### Standaarden

|      |           |
|------|-----------|
| BS   | ≈4168-1   |
| DIN  | ≈912      |
| NF   | ≈E25-125  |
| NEN  | ≈1241     |
| ASME | ≈B18.3.1M |
| ISO  | ≈4762     |

### Technische specificatie

|          |    |
|----------|----|
| d-D      | M6 |
| dk(max.) | 10 |
| k (max.) | 6  |
| L (mm)   | 60 |
| P        | 1  |

### Technische tekening



