

Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 12.9 M8X60



Artikelnummer	07010.080.060
Merk	-
UBB	952351501418
UNSPSC	31161605
EAN	8715492051325
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	60 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	≈1241
BS	≈4168-1
DIN	≈912
ASME	≈B18.3.1M
ISO	≈4762
NF	≈E25-125

Technische specificatie

d-D	M8
dk(max.)	13
k (max.)	8
L (mm)	60
P	1.25

Technische tekening



