

Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 12.9 M8X80



Artikelnummer	07010.080.080
Merk	-
UBB	952351501582
UNSPSC	31161605
EAN	8715492051332
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	80 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	≈912
ISO	≈4762
NEN	≈1241
NF	≈E25-125
BS	≈4168-1
ASME	≈B18.3.1M

Technische specificatie

d-D	M8
dk(max.)	13
k (max.)	8
L (mm)	80
P	1.25

Technische tekening



