



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 12.9 M12X60

Artikelnummer 07010.120.060

Merk -

UBB 952351502085

UNSPSC 31161605

EAN 8715492051424

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	≈1241
ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125
ISO	≈4762
DIN	≈912
BS	≈4168-1

Technische specificatie

d-D	M12
dk(max.)	18
k (max.)	12
L (mm)	60

Technische tekening



