



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M14X110

Artikelnummer 07023.140.110

Merk -

UBB 500647953750

UNSPSC 31161605

EAN 8717077283398

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	110 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912

Technische specificatie

b	40
d-D	M14
dk(max.)	21

Technische tekening

Voldraad als $L \leq$ 55

k (max.) 14

L (mm) 110

P 2

s 12

